

# 71-1AL

ROMALDI

## Frese elicoidali in HW integrale per alluminio

HW Milling cutters for aluminium

VHW-Fräser für Aluminium



Ø	L.t.	L.u.	Sc	S
3	80	10	25	8
4	80	10	25	8
5	80	10	25	8
6	80	10	25	8
8	100	25		8
10	100	25		10
12	100	25		12
14	100	35		14
16	100	35		16

Misure di serie eseguite solo su richiesta  
Standard dimensions made on request  
Standard Abmessungen auf Anfrage

### Particolari tecnici:

- Materiale HW integrale micrograno di ottima qualità
- 1 Tagliante in elica rotazione destra elica positiva
- Lappatura interna ed esterna del tagliente per un'ottima finitura
- Affilatura di testa al centro per forare
- Espulsione del truciolo verso l'alto

### Applicazioni:

- Particolarmente indicata per la lavorazione di alluminio.
- Può essere utilizzata su qualsiasi macchina CNC.
- Grazie alla sua conformazione mono elica, permette un'evacuazione del truciolo elevatissima anche sui diametri piccoli.

### Su richiesta:

- Si possono avere utensili di questo tipo, con misure diverse da quelle di serie, a seconda delle vostre esigenze.

### Technical information:

- top quality tungsten carbide micrograin (HW)
- 1 flute, right-hand rotation and positive spiral
- Inside and outside polished flute for a very good finishing
- ultra fast drilling end
- upward chip ejection

### Application:

- Particularly suitable for working with aluminium
- Can be used on all CNC machines
- Thanks to its construction with one single flute, it allows an excellent removal of the chips, also on small diameters

### On request:

- In addition to the standard dimensions we also manufacture this tool with different measurements according to your request.

### Technische Information:

- Vollhartmetall - Feinstkorn-Qualität
- Z=1 rechtsschneidend mit positiver Spirale
- Polierte Schneide auf der Innen- und Außenseite für eine ausgezeichnete Fertigbearbeitung
- Stirnseitiger Anschliff zum Einbohren
- Späneabführung nach oben

### Anwendung:

- geeignet um Aluminium zu bearbeiten
- kann auf Oberfräsmaschinen mit CNC-Steuerung verwendet werden
- Die Ausführung mit einer Scheide erlaubt einen ausgezeichneten Späneauswurf - auch bei kleinen Durchmessern

Andere Abmessungen auf Anfrage